

Dop obturare QBC-1/2H-U

Numar piesa: 564789

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Pozitie de instalare	orice
Design	Dop obturare
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Greutate produs	0.106 oz
Conector pneumatic 1	Bucsa Ø 1/2"
Temperatura ambientala Fahrenheit	32 °F...140 °F
Nota privind materialele	Conform RoHS