

**Stecher**  
**NECU-S-M8G3-HX-Q3**  
Numar piesa: 564945

**FESTO**



## Fisa de date

| Caracteristica                                | Valoare                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pe baza standardului                          | EN 61076-2-104<br>EN 61984                        |
| Autorizare                                    | c UL us - recunoscut (OL)                         |
| Frecventa de conectare                        | 3                                                 |
| Greutate produs                               | 7.8 g                                             |
| Conector electric                             | 3 pini<br>M8x1<br>Stecher drept / clema de taiere |
| Domeniu de tensiune de lucru CC               | 0 V...32 V                                        |
| Domeniu de tensiune de lucru CA               | 0 V...32 V                                        |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C | 2 A                                               |
| Rezistenta la supratensiune                   | 0.8 kV                                            |
| Diametrul admisibil al cablului               | 2.1 mm...3.5 mm                                   |
| Diametru conductor individual                 | 0.05 mm                                           |
| Diametrul firului                             | 0.6 mm...1 mm                                     |
| Sectiune transversala a conectorului          | 0.1 mm <sup>2</sup> ...0.14 mm <sup>2</sup>       |
| Tip de protectie                              | IP65<br>IP67                                      |
| Temperatura ambianta                          | -25 °C...85 °C                                    |
| Conformitatea LABS                            | VDMA24364-B2-L                                    |
| Nota privind materialele                      | Conform RoHS                                      |
| Nivel de poluare                              | 3                                                 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK          | 1 - stres redus la coroziune                      |
| Material carcasa                              | PA<br>Zinc turnat sub presiune<br>nichelat        |
| Material dispozitiv de blocare cu surub       | Alama, nichelata                                  |
| Material garnituri                            | FPM<br>PUR                                        |
| Material contacte de cuplare                  | placat cu aur                                     |
| Manson izolator admis                         | PP<br>PVC                                         |