

Cablu de conectare NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

Numar piesa: 565289

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	4-40UNC
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	389 g
Conector electric	44 pini Priza Sub-D
Domeniu de tensiune de lucru CC	30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	0.86 A
Lungime cablu	2.5 m
Proprietate cablu	pentru aplicatii statice
Raza min. de indoire a cablului	95 mm
Diametrul cablului	9.6 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,5 mm
Ansamblu cablu	40 x 0,14 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP67 in stare asamblata
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material manta de cablu	PVC
Material carcasa	PBT
Material contacte de cuplare	Bronz placat cu aur