

## Conector rapid CRQS-3/8H-1/4-U

Numar piesa: 565357

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                              | Standard                                                            |
| Latimea nominala                                        | 0.217 țol                                                           |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                                               |
| Design                                                  | forma dreapta                                                       |
| Unitate de ambalare                                     | 1                                                                   |
| Structura constructiva                                  | Principiul push-pull                                                |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 4 - Mediu coroziv deosebit de puternic                              |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364 zona III                                                  |
| Siguranta alimentara                                    | vedeti informatii detaliate despre material                         |
| Temperatura ambianta                                    | -20 °C...150 °C                                                     |
| Greutate produs                                         | 0.483 oz                                                            |
| Cabluri utilizabile                                     | PFAN                                                                |
| Conector pneumatic 1                                    | Bucsa Ø 3/8"                                                        |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø exterior 1/4"                                    |
| Temperatura ambientala Fahrenheit                       | -4 °F...302 °F                                                      |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                        |
| Material carcasa                                        | otel inoxidabil inalt aliat                                         |
| Material inel detasabil                                 | otel inoxidabil aliaj inalt                                         |
| Material garnitura furtun                               | FPM                                                                 |
| Material segment de prindere a furtunului               | otel inoxidabil aliaj inalt                                         |