

Bloc racordare CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

Numar piesa: 565703

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiuni l x L x H	(inclusiv blocul de interconectare si tehnologia de conectare) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Tipul de montare	pe blocul de interconectare CPX-M-GE..
Greutate produs	100 g
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	95 % fara condensare
Tip de protectie	IP20
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii (in stare instalata)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX)
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor britanice EX
Protectie la explozie	Zona 0 (IEC-EX) Zona 20 (IEC-EX) Zona 22[20] (UKEX) Zona 2[0] (UKEX)
Categorie ATEX pentru gaz	II (1) G
Categorie ATEX pentru praf	II (1) D
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Tip de protectie la explozie pentru gaz	[Ex ia Ga] IIC
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	[Ex ia Da] IIIC
Temperatura ambientala Ex	-5°C <= Ta <= +50°C
Organizatia emitenta a certificatului	IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Conector electric	8 pini / 8 pini
Numar intrari	8