

Bloc racordare CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Numar piesa: 565705

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiuni l x L x H	(inclusiv blocul de interconectare si tehnologia de conectare) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Tipul de montare	pe blocul de interconectare CPX-M-GE..
Greutate produs	120 g
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	95 % fara condensare
Tip de protectie	IP65
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii (in stare instalata)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX)
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor britanice EX
Protectie la explozie	Zona 0 (IEC-EX) Zona 20 (IEC-EX) Zona 22[20] (UKEX) Zona 2[0] (UKEX)
Categorie ATEX pentru gaz	II (1) G
Categorie ATEX pentru praf	II (1) D
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Tip de protectie la explozie pentru gaz	[Ex ia Ga] IIC
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	[Ex ia Da] IIIC
Temperatura ambientala Ex	-5°C <= Ta <= +50°C
Organizatia emitenta a certificatului	IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Conector electric	4 pini 4x priza Codare A Conector rotund M12x1

Caracteristica	Valoare
Numar intrari	8