

Bloc racordare CPX-P-AB-4XM12-4POL

Numar piesa: 565706

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiuni l x L x H	(inclusiv blocul de interconectare si tehnologia de conectare) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Tipul de montare	pe blocul de interconectare CPX-M-GE..
Greutate produs	120 g
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	95 % fara condensare
Tip de protectie	IP65
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii (in stare instalata)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Conector electric	4 pini 4x priza Codare A Conector rotund M12x1