

Bareta de fixare NECU-L3G8-C1-IS

Numar piesa: 565711

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Frecventa de conectare	100
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	33 g
Conector electric	8 pini Clema cu arc Stecker drept
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	12 A
Rezistenta la supratensiune	4 kV
Sectiune transversala a conectorului	0.2 mm²...2.5 mm²
Temperatura ambianta	-40 °C...85 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material carcasa	PA
Culoarea carcasei	albastru
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru placat cu staniu