

Bara de racordare VABM-L1-10HW-G18-6

Numar piesa: 566610

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	10.5 mm
Numarul max. de pozitii de ventil	16
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Autorizare	RCM Mark c UL us - recunoscut (OL)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere max., montare pe sina omega	1.5 Nm
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	0.45 Nm
Cuplu max. de strangere pentru montare pe perete	3 Nm
Greutate produs	219 g
Conexiune aer de control 12/14	M5
Conexiune aer evacuat de comanda 82/84	M5
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	M7
Conector pneumatic 3	G1/8
Conexiune pneumatica 4	M7
Conexiune pneumatica 5	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat