

Bara de racordare VABM-L1-14S-G14-10

Numar piesa: 566626

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	16 mm
Numarul max. de pozitii de ventil	16
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Autorizare	RCM Mark c UL us - recunoscut (OL)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii: Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare. Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 5 conform ISO 14644-1
Cuplu de strangere max., montare pe sina omega	1.5 Nm
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	0.65 Nm
Cuplu max. de strangere pentru montare pe perete	3 Nm
Greutate produs	446 g
Conector pneumatic 1	G1/4
Conector pneumatic 3	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat