

## Bara de racordare VABM-L1-14S-G14-14

Numar piesa: 566628

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                   | Valoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune grila                                 | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numarul max. de pozitii de ventil                | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Presiune de lucru                                | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Autorizare                                       | RCM Mark<br>c UL us - recunoscut (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK             | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conformitatea LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Potrivit pentru productia de baterii Li-ion      | Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii: Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare. Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele |
| Clasa de puritate a incaperii                    | Clasa 5 conform ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cuplu de strangere max., montare pe sina omega   | 1.5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului    | 0.65 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cuplu max. de strangere pentru montare pe perete | 3 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Greutate produs                                  | 610 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conector pneumatic 1                             | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conector pneumatic 3                             | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conexiune pneumatica 5                           | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nota privind materialele                         | Conform RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material bara de racordare                       | Aliaj de aluminiu forjat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |