


Cablu priză
NEBV-H1G2-P-1-N-LE2
Numar piesa: 566659

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Denumirea liniei	fara ecranare
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	16 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare H
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	2
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare rapida
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	2
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	2
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...60 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	3 A
Lungime cablu	1 m
Proprietate cablu	pentru aplicatii statice
Diametrul cablului	3.4 mm
Ansamblu cablu	2 x 0,14 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.14 mm ²
Capete de conductori	dezizolat taietura neteda
Tip de protectie	IP40
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE

Caracteristica	Valoare
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	POM
Culoarea carcasei	negru
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru placat cu staniu
Material manson de izolare	PVC