

Placă de conexiune electrică VAVE-L1-1VL2-LP

Numar piesa: 566723

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Protectie la polaritate inversa	bipolar
Functii suplimentare	Stingerea scanteilor
Afisarea starii semnalului	LED
Tensiune nominala de functionare CC	12 V 24 V
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Nivel de poluare	3
Temperatura ambientala extinsa	-5 - 60 °C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	7.8 g
Sectiune transversala a conectorului	0.14 mm ²
Conector electric	Fire
Lungime cablu	1 m
Capete de conductori	Manson adeziv
Conexiune conductor de protectie	indisponibil
Tipul de montare	Clips
Culoarea carcasei	negru
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA