


Actionare liniara DGC-18- -HD-

Numar piesa: 567547

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	1 mm...3000 mm
Ø piston	18 mm
Amortizare	Amortizor de socuri, caracteristica dura Amortizor de soc, caracteristica slaba
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Variante	Sanie suplimentara, standard, stanga Sanie suplimentara, standard dreapta
Presiune de lucru	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	153 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	153 N
Masa in miscare	0.921 kg...1.06 kg
Masa mobila la cursa de 0 mm	3.85 kg...3.99 kg
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	0.071 kg
Tipul de montare	cu accesorii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)