

## Tub plastic PLN-1/4-NT-150-CB

Numar piesa: 569899

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                                        | Valoare                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø exterior Inch                                                       | 1/4                                                                                      |
| raza de indoire relevanta pentru debit                                | 0.105 picior                                                                             |
| Raza min. de indoire                                                  | 0.039 picior                                                                             |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura               | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi                     |
| Presiune de lucru in functie de temperatura                           | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                      |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru                           | Apă: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C                                                           |
| Mediu de operare                                                      | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata)              |
| Conformitatea LABS                                                    | VDMA24364-B2-L                                                                           |
| Potrivirea camerelor curate, măsurată în conformitate cu ISO 14644-14 | Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1 |
| Siguranta alimentara                                                  | vedeti informatii detaliate despre material                                              |
| Temperatura ambianta                                                  | -22 °F...176 °F                                                                          |
| Greutatea produsului in functie de lungime                            | 1.94 oz/ft                                                                               |
| Conexiune pneumatica                                                  | pentru conector cu Ø exterior 1/4"                                                       |
| Culoare                                                               | natura                                                                                   |
| Duritate Shore                                                        | D 52 +/-3                                                                                |
| Nota privind materialele                                              | Conform RoHS                                                                             |
| Material furtun                                                       | PE                                                                                       |