

**Tub plastic**  
**PLN-5/16-NT-150-CB**  
Numar piesa: 569900

**FESTO**



**Fisa de date**

| Caracteristica                                          | Valoare                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø exterior Inch                                         | 5/16                                                                                     |
| raza de indoire relevanta pentru debit                  | 0.164 picior                                                                             |
| Raza min. de indoire                                    | 0.082 picior                                                                             |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi                     |
| Presiune de lucru in functie de temperatura             | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                      |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru             | Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C                                                           |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata)              |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B2-L                                                                           |
| Clasa de puritate a incaperii                           | Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1 |
| Siguranta alimentara                                    | vedeti informatii detaliate despre material                                              |
| Temperatura ambianta                                    | -22 °F...176 °F                                                                          |
| Greutatea produsului in functie de lungime              | 2.48 oz/ft                                                                               |
| Conexiune pneumatica                                    | pentru conector cu mufa cu Ø exterior 5/16"                                              |
| Culoare                                                 | natura                                                                                   |
| Duritate Shore                                          | D 52 +/-3                                                                                |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                                             |
| Material furtun                                         | PE                                                                                       |