

Tub plastic PLN-5/8-NT-150-CB

Numar piesa: 569903

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior Inch	5/8
raza de indoire relevanta pentru debit	0.311 picior
Raza min. de indoire	0.197 picior
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-22 °F...176 °F
Greutatea produsului in functie de lungime	9.47 oz/ft
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior 5/8"
Culoare	natura
Duritate Shore	D 52 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	PE