

Tub plastic PAN-MF-10X1,25-SW

Numar piesa: 570360

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	10 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	65 mm
Ø interior	7.5 mm
Raza min. de indoire	45 mm
Conform cu standardul	DIN 73378-PA12-PHL
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Ulei mineral
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-60 °C...100 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.035 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior de 10 mm
Culoare	negru
Duritate Shore	D 65 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	PA12-P