


Priza
MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX
 Numar piesa: 570367

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 175301-803
Conform cu standardul	EN 61984
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Frecventa de conectare	50
Iesire cablu	inclinat
Indicatie privind priza de cablu	poate fi repositionat cu 90°
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare, forma C conform EN 175301-803
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	3
Conexiune electrica 1, tip de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M2,5
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Borna cu surub
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	3
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	3
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	6 A
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Conexiune conductor de protectie	disponibil
Presetupa	M12x1,5
Diametrul admisibil al cablului	4 mm...6 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.25 mm²...0.5 mm²

Caracteristica	Valoare
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-25 °C...125 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Nota privind gradul de murdarire	in stare asamblata
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Culoarea carcasei	negru
Material garnituri	HNBR
Material contacte de cuplare	Alama, cositorita