

Tub plastic PUN-V0-16X2-BL

Numar piesa: 570768

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	16 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	90 mm
Ø interior	11.8 mm
Raza min. de indoire	50 mm
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...0.9 MPa -0.95 bar...9 bar -13.775 psi...130.5 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:...] Apa (lichida, fara gheata)
Material de testare la foc	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75 mm)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambienta	-35 °C...60 °C
Nota referitoare la temperatura ambientala	utilizare nepresurizata pana la 90 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.122 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior 16 mm
Culoare	albastru
Nota referitoare la vopsea	abatere de la culoarea standard din cauza ignifugarii
Duritate Shore	D 54 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-U (PU)