


Conector tip stecher NECU-FCG40-K

Numar piesa: 570895

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 60603-13
Frecventa de conectare	50
Iesire cablu	drept
Greutate produs	5 g
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare FC
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	40
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare rapida
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Clema de taiere
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1.5 A
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.13 mm ² AWG26
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Material carcasa	Ranforsat cu PBT
Material contacte de cuplare	Bronz placat cu aur