

Stecher
NECU-S-ECG4-HX-Q3
Numar piesa: 570922

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Frecventa de conectare	1
Tipul de montare	cu blocare
Conector electric	4 pini Stecher drept / clema de taiere design patrat
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	3 A
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Diametru conductor individual	0.07 mm
Diametrul firului	0.8 mm...1 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.14 mm ²
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	2
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material carcasa	PBT PC
Material contacte de cuplare	placat cu aur
Manson izolator admis	PP PVC TPE-E