

Axa ghidare ELFR-...-55- -

Numar piesa: 571437

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa de lucru	50 mm...1500 mm
Dimensiune	55
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj de alunecare Ghidaj cu bile de recirculare
Structura constructiva	Axa de ghidare fara actionare
Acceleratie max.	50 m/s ²
Viteza max.	1 m/s...3 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP20
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Momentele de gradul 2 ale suprafetei Iy	38300 mm ⁴
Momente de gradul 2 ale suprafetei Iz	41180 mm ⁴
Forta max. Fy	300 N
Forta max. Fz	300 N
Rezistenta max. de deplasare fara sarcina	10 N
Durata de viata de referinta	5000 km
Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm	0 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	4550 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	77 g
Material profil	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capacul mecanism de actionare	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material sina de ghidaj	Otel
Material sanie	Aliaj de aluminiu forjat anodizat