

# Niplu furtun N-1-P-19-NPT

Numar piesa: 572243

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Latimea nominala                                        | 16.5 mm                                                            |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare               | Acoperire                                                          |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                                              |
| Design                                                  | forma dreapta                                                      |
| Unitate de ambalare                                     | 1                                                                  |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.95 bar...16 bar                                                 |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                       |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...60 °C                                                     |
| Greutate produs                                         | 76.6 g                                                             |
| Conector pneumatic 1                                    | Filet exterior 1 NPT                                               |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø interior 19 mm                                  |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                       |
| Material carcasa                                        | Aluminiu, anodizat                                                 |