


Clapetă de închidere fixă-SET VMPA1-FT-NW0.3-1.7

Numar piesa: 572543

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția drosel
Conector pneumatic 1	Placa de racordare
Debitul nominal normal în direcția de strângere	3.5 l/min...115 l/min
Presiune de lucru	-0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiantă	-5 °C...60 °C
Latimea nominală	0.3 mm...1.7 mm
Poziție de instalare	orice
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...40 °C
Temperatura medie	-5 °C...60 °C
Nota privind materialele	Conform RoHS
Suport material	POM
Material surub tubular	Aliaj de aluminiu forjat