

Drosel fix VMPA-FT-NW0.7-10

Numar piesa: 572546

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția drosel
Conector pneumatic 1	Placa de racordare
Tipul de montare	insurubabil
Debitul nominal normal în direcția de strângere	18 l/min...22 l/min
Presiune de lucru	-0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiantă	-5 °C...60 °C
Latimea nominală	0.7 mm
Poziție de instalare	orice
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...40 °C
Temperatura medie	-5 °C...60 °C
Greutate produs	0.06 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material surub tubular	Aliaj de aluminiu forjat