


Cablu legatura NEBS-L1G4-K-2.5-LE4

Numar piesa: 572576

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Denumirea liniei	cu ecranare
Frecventa de conectare	100
Greutate produs	53 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare L1J
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	4
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare rapida
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	4
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	4
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1 A
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Lungime cablu	2.5 m
Proprietate cablu	Standard
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	13 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	42 mm
Diametrul cablului	4.1 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,15 mm
Ansamblu cablu	4 x 0,17 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.17 mm ²
Capete de conductori	taietura neteda
Tip de protectie	IP40
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...60 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	2
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Material manta de cablu	PVC
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	PA
Culoarea carcasei	alb
Material contacte de cuplare	Bronz cositorit
Material manson de izolare	PVC