

## Bara de racordare VABM-L1-10HW-G18-7-GR

Numar piesa: 573437

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune grila                            | 10.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pozitie de instalare                        | orice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numarul max. de pozitii de ventil           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Autorizare                                  | c UL us - recunoscut (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Potrivit pentru productia de baterii Li-ion | Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii: Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare. Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele |
| Clasa de puritate a incaperii               | Clasa 6 conform ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura de depozitare                   | -20 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Greutate produs                             | 502 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conexiune aer de control 12/14              | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conexiune aer evacuat de comanda 82/84      | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conector pneumatic 1                        | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conexiune pneumatica 2                      | M7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conector pneumatic 3                        | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conexiune pneumatica 4                      | M7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conexiune pneumatica 5                      | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material bara de racordare                  | Aliaj de aluminiu forjat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |