

Bara de racordare VABM-L1-14W-G14-20-GR

Numar piesa: 573509

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	16 mm
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	20
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii: Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare. Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 6 conform ISO 14644-1
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Greutate produs	2455 g
Conexiune aer de control 12/14	M5
Conexiune aer evacuat de comanda 82/84	M5
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conector pneumatic 3	G1/4
Conexiune pneumatica 4	G1/8
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat