


## Modul retea VMPAL-SP-QS8

Numar piesa: 573645

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Latime                               | 23.2 mm                                            |
| Lungime                              | 107.3 mm                                           |
| Funcție integrată                    | cu modul de cablare electrică                      |
| Ansamblu insula de ventile           | Ventile cu dimensiuni cu posibilitate de combinare |
| Presiune de lucru                    | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar             |
| Presiunea de control                 | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                 |
| Clasa de rezistență la coroziune KBK | 3 - stres intens de coroziune                      |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Temperatura ambiantă                 | -5 °C...50 °C                                      |
| Greutate produs                      | 50 g                                               |
| Conector pneumatic 1                 | pentru furtun cu Ø exterior 8 mm                   |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                       |
| Material modul de rețea              | Aliaj de aluminiu forjat<br>Ranforsat cu PA        |