


Priza retea NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Numar piesa: 573855

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	NFPA/T3.5.29 R1-2007
Denumirea liniei	fara ecranare
Frecventa de conectare	100
Greutate produs	680 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, nota privind priza de cablu	Iesirea cablurilor nu este conforma cu standardul industrial. Se potriveste cu capacul de protectie CPX.
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	G7/8 codificat conform NFPA/T3.5.29 R1-2007
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	5
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	5
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	5
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	5
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...300 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...300 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	9 A
Rezistenta la supratensiune	4 kV
Lungime cablu	2 m
Proprietate cablu	Standard
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	65 mm
Diametrul cablului	8.7 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,2 mm
Ansamblu cablu	5 x 1,5 mm²

Caracteristica	Valoare
Sectiunea transversala nominala a conductorului	1.5 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	negru
Material carcasa	TPE-U (PUR)
Culoarea carcasei	negru
Material dispozitiv de blocare cu surub	Alama, nichelata
Material contacte de cuplare	Alama, aurita