

# Placă de conexiune electrică VAVE-L1-1R8-LR

Numar piesa: 573920

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Protectie la polaritate inversa                    | bipolar                                                   |
| Functii suplimentare                               | Stingerea scanteilor<br>Reducerea curentului de mentinere |
| Afisarea starii semnalului                         | LED                                                       |
| Tensiune nominala de functionare CC                | 24 V                                                      |
| Rezistenta la supratensiune                        | 0.8 kV                                                    |
| Nivel de poluare                                   | 3                                                         |
| Autorizare                                         | RCM Mark                                                  |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform Directivei UE privind CEM                         |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind EMC                    |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii              |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364-B2-L                                            |
| Tip de protectie                                   | IP65                                                      |
| Temperatura ambianta                               | -5 °C...60 °C                                             |
| Pozitie de instalare                               | orice                                                     |
| Cuplu de strangere max.                            | 0.27 Nm                                                   |
| Greutate produs                                    | 3.2 g                                                     |
| Conector electric                                  | 3 pini / 2 pini<br>M8 / -<br>Stecher / priza              |
| Conexiune conductor de protectie                   | indisponibil                                              |
| Tipul de montare                                   | pe ventilul electromagnetic cu surub autofiletant         |
| Culoarea carcasei                                  | negru                                                     |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS                                              |
| Material capac                                     | PA                                                        |
| Material garnituri                                 | EPDM                                                      |
| Material carcasa                                   | PA                                                        |
| Material suruburi                                  | Otel calit                                                |