

# Placă de conexiune electrică VAVE-L1-1VK8-LP

Numar piesa: 573943

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Proprietate cablu                    | pentru aplicatii statice                                                    |
| Protectie la polaritate inversa      | bipolar                                                                     |
| Functii suplimentare                 | Stingerea scanteilor                                                        |
| Afisarea starii semnalului           | LED                                                                         |
| Tensiune nominala de functionare CC  | 12 V<br>24 V                                                                |
| Rezistenta la supratensiune          | 0.8 kV                                                                      |
| Nivel de poluare                     | 3                                                                           |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Tip de protectie                     | IP65                                                                        |
| Temperatura ambianta                 | -5 °C...60 °C                                                               |
| Pozitie de instalare                 | orice                                                                       |
| Cuplu de strangere max.              | 0.27 Nm                                                                     |
| Raza min. de indoire a cablului      | 34 mm                                                                       |
| Greutate produs                      | 47 g                                                                        |
| Conector electric                    | 2 pini / 2 fire<br>priza inclinata / cablu<br>design patrat / capat deschis |
| Ansamblu cablu                       | 2 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                                    |
| Diametrul cablului                   | 3.4 mm                                                                      |
| Toleranta diametru cablu             | ± 0,1 mm                                                                    |
| Lungime cablu                        | 2.5 m                                                                       |
| Capete de conductori                 | Manson adeziv                                                               |
| Conexiune conductor de protectie     | indisponibil                                                                |
| Tipul de montare                     | pe ventilul electromagnetice cu surub autofiletant                          |
| Culoarea carcasei                    | negru                                                                       |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                                                |
| Material capac                       | PA                                                                          |
| Material garnituri                   | EPDM                                                                        |
| Material carcasa                     | PA                                                                          |
| Material manta de cablu              | TPV                                                                         |

| Caracteristica    | Valoare    |
|-------------------|------------|
| Material suruburi | Otel calit |