



# Gripper Bernoulli OGGB-100-G18-2

Numar piesa: 574565

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                             | Valoare                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pozitie de instalare                                       | orice                                         |
| Pozitie de conectare                                       | partea superioara/laterala                    |
| Diametru gripper                                           | 100 mm                                        |
| Presiune de lucru                                          | 0 bar...6 bar                                 |
| Presiunea nominala de functionare                          | 1 bar                                         |
| Consum de aer la presiune de lucru nominala                | 110 l/min                                     |
| Mediu de operare                                           | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                | Functionarea cu ulei nu este posibila         |
| Conformitatea LABS                                         | VDMA24364-B2-L                                |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                       | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii  |
| Temperatura medie                                          | 0 °C...60 °C                                  |
| Temperatura ambianta                                       | 0 °C...60 °C                                  |
| Nivel de presiune acustica la presiune nominala de lucru   | 65 dB(A)                                      |
| Nivelul de presiune acustica la presiune nominala de lucru | 78 dB(A)                                      |
| Fora de mentinere la presiune de lucru nominala            | 7 N                                           |
| Fora transversala la presiunea de lucru nominala           | 1 N                                           |
| Tipul de montare                                           | cu filet interior                             |
| Conexiune pneumatica                                       | G1/8                                          |
| Racorduri alternative                                      | G1/8                                          |
| Nota privind materialele                                   | Conform RoHS                                  |
| Material carcasa                                           | Aliaj de aluminiu forjat<br>anodizat          |
| Material element de distantare                             | POM                                           |
| Greutate produs                                            | 210 g                                         |