

Distribuitoare multipin NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Numar piesa: 574586

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	24 mm
Inaltime	23 mm
Lungime	87 mm
Afisaj gata de functionare	LED verde
Afisaj de stare	LED galben
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	58 g
Conexiune electrica 1	Priza dreapta, M8, 3 pini
Conector electric 2	Stecher drept, M12x1, 8 pini
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	3 A
Capacitate de transport curent per slot	2 A
Tip de protectie	IP68
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Material carcasa	Ranforsat cu PBT
Culoarea carcasei	gri
Material garnituri	FPM
Material contacte de cuplare	nichelat si aurit
Material priza	Alama, nichelata