

# Distribuitoare multipin NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Numar piesa: 574587

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                | Valoare                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Latime                                        | 24 mm                         |
| Inaltime                                      | 23 mm                         |
| Lungime                                       | 113 mm                        |
| Afisaj gata de functionare                    | LED verde                     |
| Afisaj de stare                               | LED galben                    |
| Pozitie de instalare                          | orice                         |
| Greutate produs                               | 74 g                          |
| Conexiune electrica 1                         | Priza dreapta, M8, 3 pini     |
| Conector electric 2                           | Stecker drept, M12x1, 8 pini  |
| Domeniu de tensiune de lucru CC               | 10 V...30 V                   |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C | 3 A                           |
| Capacitate de transport curent per slot       | 2 A                           |
| Tip de protectie                              | IP68                          |
| Temperatura ambianta                          | -20 °C...80 °C                |
| Conformitatea LABS                            | VDMA24364 zona III            |
| Nota privind materialele                      | Conform RoHS                  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK          | 3 - stres intens de coroziune |
| Material carcasa                              | Ranforsat cu PBT              |
| Culoarea carcasei                             | gri                           |
| Material garnituri                            | FPM                           |
| Material contacte de cuplare                  | nichelat si aurit             |
| Material priza                                | Alama, nichelata              |