


Placă de aerisire verticală VABF-L1-P7A13-M7

Numar piesa: 574594

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	10.5 mm
Numarul max. de pozitii de ventil	1
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Autorizare	RCM Mark c UL us - recunoscut (OL)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	0.45 Nm
Greutate produs	220 g
Conector pneumatic 3	M7
Conexiune pneumatica 5	M7
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material placa	Aliaj de aluminiu forjat