


Ventil baza
C-5/2-1/4
Numar piesa: 5750

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	1400 l/min
Presiune de lucru	1 bar...10 bar
Latimea nominala	6.5 mm
Pozitie de instalare	orice
Actionare manuala	cu palpare
Presiunea de control	2 bar...10 bar
Frecventa max. de comutare	40 Hz
Timp de comutare oprit	28 ms
Timp de comutare pornit	24 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Tipul de montare	pe placa de racordare
Conexiune aer de control 12	G1/8
Conexiune aer de control 14	G1/8
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conector pneumatic 3	G1/4
Conexiune pneumatica 4	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat
Material membrana	PUR