


Cablu legatura NEBV-S1G44-K-5-N-LE44-S6

Numar piesa: 575114

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	DIN 47100
Denumirea liniei	fara ecranare
Frecventa de conectare	50
Greutate produs	830 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	44
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	44
Conexiune electrica 1, tip de montare	2x surub 4-40 UNC
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	44
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	44
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	0.86 A
Rezistenta la supratensiune	2.4 kV
Protectie la polaritate inversa	da
Lungime cablu	5 m
Proprietate cablu	Standard
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	42 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	126 mm
Diametrul cablului	10.2 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,3 mm
Ansamblu cablu	44 x 0,14 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.14 mm ²
Capete de conductori	taietura neteda

Caracteristica	Valoare
Tip de protecție	IP40
Nota privind tipul de protecție	în stare asamblată
Temperatura ambiantă	-35 °C...80 °C
Temperatura ambientală cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...80 °C
Temperatura de depozitare	-25 °C...75 °C
Marca CE (consultați Declarația de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultați Declarația de conformitate)	conform reglementărilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	2
Clasa de rezistență la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Material manta de cablu	PVC
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	ranforsat PC
Culoarea carcasei	negru
Material suruburi	Alama, nichelată
Material contacte de cuplare	Bronz placat cu aur
Material manson de izolare	PVC