


Ventil temporizare VZO-3-PK-3

Numar piesa: 5754

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	2 mm
Tip de actionare	pneumatic
Structura constructiva	Ventil cu scaun cu arc de revenire
Suprapunere	suprapunere negativa
Nota privind dinamizarea fortata	Frecventa de comutare cel putin 1/saptamana
Presiune de lucru	2.5 bar...8 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	60 l/min
Temporizare reglabila	0.25 s...5 s
Durata pauzei pentru resetare	50 ms
Precizia de repetare, setarea timpului	± 0,5 s
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	150 g
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal pe cadrul de montare optional:
Conexiune pneumatica	PK-3
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune