

Cablu legatura NEBP-M16W6-K-2-M9W5

Numar piesa: 575898

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcții suplimentare	atribuirea pinilor specifica produsului
Denumirea liniei	cu accesorii
Greutate produs	160 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M16x0,75
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	6
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	4
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	rotund
Conectorare electrica 2, tip de racord	Stecher
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	M9x0,5
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	5
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	4
Conexiune electrica 2, tip de montare	Blocare cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	3 A
Nota referitoare la capacitatea de transport al curentului la 40°C	2,3 A pentru 0,34 mm² 3,6 A pentru 0,49 mm²
Rezistenta la supratensiune	0,5 kV
Ecranare	da
Lungime cablu	2 m
Proprietate cablu	lant energetic adecvat
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	75 mm
Diametrul cablului	5.5 mm
Ansamblu cablu	2 x 0,25 mm² + 2 x 0,34 mm² + 0,49 mm²

Caracteristica	Valoare
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.25 mm ² 0.34 mm ² 0.49 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-20 °C...70 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...70 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	1
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	gri deschis
Material carcasa	TPE-U (PUR)
Culoarea carcasei	negru
Material dispozitiv de blocare cu surub	Alama, nichelata
Material contacte de cuplare	Bronz placat cu aur Alama, aurita
Material manson de izolare	TPE-U (PUR)