


Sistem de control CMCA

Cod: 576335

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Functie de siguranta	Oprire de siguranta 1 (SS1)
Nivel performanta (PL)	Oprire de siguranta1 (SS1) / categoria 4, nivel de performanta e
Frecventa de retea	50 ... 60 Hz
Tensiune alimentare AC	230/400 V
Fazele tensiunii nominale de operare	Trifazic
Aprobare	RCM Mark
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	10 - 95 % nu condenseaza
Temperatura mediului	5 ... 40 °C
Conectare electrica	Borna cleme
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS