

Bloc racordare VABM-B10-20E-N38-7-P3

Numar piesa: 576458

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	22 mm
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	7
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	1075 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune aer de control 12	1/8 NPT
Conector pneumatic 1	3/8 NPT
Conector pneumatic 3	3/8 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat