


Bloc de comanda cu doua maini ZSB-1/8-B

Numar piesa: 576656

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	4 mm
Tip de actionare	pneumatic
Pozitie de instalare	orice
Funcție de siguranta	Control bimanual
Performance Level (PL)	Operare cu doua maini / Categoria 1, nivel de performanta c
Presiune de lucru	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	50 l/min
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind masinile
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	Conform reglementarilor UK privind masinile
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Organizatia emitenta a certificatului	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Greutate produs	420 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu filet interior optional:
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conector pneumatic 3	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aluminiu turnat sub presiune
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat