

Cablu legatura NEBV-C-S7WA44HS-K-5-N-LE36-S10

Numar piesa: 577377

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	DIN 47100
Denumirea liniei	fara ecranare
Frecventa de conectare	50
Greutate produs	900 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	44
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	36
Conexiune electrica 1, tip de montare	2x surub 4-40 UNC cu garnitura
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	36
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	0.86 A
Conexiune conductor de protectie	indisponibil
Lungime cablu	5 m
Proprietate cablu	Standard
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	39 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	115 mm
Diametrul cablului	9.6 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,2 mm
Ansamblu cablu	36 x 0,25 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.25 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP67 IP69K
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata

Caracteristica	Valoare
Caracteristici speciale	usor de curatat
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...60 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...40 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Material manta de cablu	PVC
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Culoarea carcasei	gri
Material suruburi	Otel inoxidabil
Material garnituri	EPDM
Material contacte de cuplare	Bronz placat cu aur
Material manson de izolare	PVC