

Conector rapid tip T NPQH-T-Q14-E-P10

Numar piesa: 578385

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	12 mm
Adancime de cuplare a furtunului	22.5 mm
Pozitie de instalare	orice
Design	In forma de T
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
Organizatia emitenta a certificatului	NSF C0523185
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Siguranta alimentara	vedeti Declaratia de conformitate NSF/ANSI 169
Temperatura ambianta	0 °C...150 °C
Greutate produs	79.9 g
Conector pneumatic 1	pentru furtun cu Ø exterior 14 mm
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 14 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Alama, nichelata chimic
Material inel de sustinere	PEI
Material inel detasabil	Alama nichelata chimic
Material garnitura furtun	FPM
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt
Material strebe	PEI