

Șurub de închidere NPQH-BK-G18-P10

Numar piesa: 578406

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Pozitie de instalare	orice
Design	Surub de inchidere
Unitate de ambalare	10
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apă: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
Organizatia emitenta a certificatului	NSF C0523185
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:~:] Apa (lichida, fara gheata)
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivirea camerelor curate, măsurată în conformitate cu ISO 14644-14	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Siguranta alimentara	vedeti Declaratia de conformitate NSF/ANSI 169
Temperatura ambianta	0 °C...150 °C
Cuplu de strangere nominal	6 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	4.4 g
Tipul de montare	Hexagonal SW5
Conector pneumatic 1	Filet exterior G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Alama, nichelata chimic
Material garnitura de filet	FPM
Material inel detasabil	Alama nichelata chimic