


## Articulație tip furcă SG-M12X1,25

Numar piesa: 6145

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                  | M12x1,25                                                                                                                                                               |
| Conform cu standardul                       | DIN 71752<br>ISO 8140                                                                                                                                                  |
| Racord filetat                              | Filet interior M12x1,25                                                                                                                                                |
| Clasa de rezistență la coroziune KBK        | 1 - stres redus la coroziune                                                                                                                                           |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                         |
| Potrivit pentru producția de baterii Li-ion | Metalele cu mai mult de 1% cupru în masă sunt excluse de la utilizare.<br>Sunt excluse plăcile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip<br>stecher și bobinele |
| Temperatura ambiantă                        | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                        |
| Sarcină admisibilă maximă                   | 1.5 kN                                                                                                                                                                 |
| Greutate produs                             | 166 g                                                                                                                                                                  |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                                                                                                                           |
| Material bolt                               | Oțel<br>galvanizat                                                                                                                                                     |
| Material furcă                              | Oțel<br>galvanizat                                                                                                                                                     |
| Material piulita                            | Oțel<br>galvanizat                                                                                                                                                     |