



Ventil electromagnetic CM-5/2-1/4-FH

Numar piesa: 6154

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	5/2 monostabil
Tip de acționare	electric
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	1400 l/min
Racord pneumatic de lucru	G1/4
Presiune de lucru	1.5 bar...8 bar
Latimea nominala	6.5 mm
Pozitie de instalare	orice
Actionare manuala	cu palpare
Frecventa max. de comutare	40 Hz
Timp de comutare pornit	28 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Tipul de montare	pe placa de racordare
Conexiune aer de control 12	G1/8
Conexiune aer de control 14	G1/8
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conector pneumatic 3	G1/4
Conexiune pneumatica 4	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat
Material membrana	PUR