

Distribuitoare T FCK-3-PK-3-KU

Numar piesa: 6273

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	2.4 mm
Pozitie de instalare	orice
Design	In forma de T
Unitate de ambalare	10
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Conector pneumatic 1	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm pentru niplu de legatura Ø interior 3 mm cu piulita olandeza
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm pentru niplu de legatura cu Ø interior 3 mm cu piulita
Material piulita olandeza	POM
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material element de imbinare	POM